




Kabel koneksi Y untuk penerangan eksternal

YDOGHDB0MSS00,4HDBSTGH050MSS

Lihat catatan teknis di bagian "Download"



Aplikasi		
Fitur khusus		Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik
Bebas dari silikon		ya
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	60 AC/DC
Kelas perlindungan		II
Total beban arus maks.	[A]	3
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...90
Suhu sekitar (bergerak)	[°C]	-25...90
Suhu penyimpanan	[°C]	-25...55
Kelembapan penyimpanan	[%]	10...100
Kondisi cuaca lainnya untuk penyimpanan sesuai dengan kelas yang dinyatakan		1K22/ DIN 60721-3-1
Perlindungan		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Data teknis		
Berat	[g]	76
Material bodi detakan		TPU
Material mur		kuningan, berlapis nikel
Jumlah port kotak splitter		2
Kesesuaian rantai tarik		ya



Kabel koneksi Y untuk penerangan eksternal

YDOGHDB0MSS00,4HDBSTGH050MSS


Kesesuaian rantai tarik	radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel	min. 10 x diameter kabel
	kecepatan pergerakan	maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk²
	siklus pembengkokan	> 5 Mio.
	ketegangan torsional	± 180 °/m

Keterangan

Catatan	Lihat catatan teknis di bagian "Download"
Jumlah paket	1 buah


Koneksi listrik - colokan C

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU, hitam; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm; Pertimbangkan nilai maksimum pasangan komponen!



Koneksi listrik

Koneksi





Kabel koneksi Y untuk penerangan eksternal

YDOGHDB0MSS00,4HDBSTGH050MSS

Koneksi listrik - soket A

Kabel: 0.4 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.6 mm; 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU, hitam; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm; Pertimbangkan nilai maksimum pasangan komponen!



Koneksi listrik - soket B

Kabel: 0.4 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.3 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU, hitam; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm; Pertimbangkan nilai maksimum pasangan komponen!

