


Kabel koneksi dengan colokan

ASTGN040MSS0005K04



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kabel berpelindung; Kesesuaian rantai tarik
Desain	Kabel Ethernet, Dengan kode D
Aplikasi	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Aplikasi industri/otomatisasi pabrik
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	30 AC / 60 DC
Kelas perlindungan	III
Total beban arus maks. [A]	4

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...90
Suhu sekitar (bergerak) [°C]	-25...90
Perlindungan	IP 65; IP 67

Data teknis

Berat [g]	322.9
Material bodi detakan	TPU
Material mur	kuningan, berlapis nikel
Kesesuaian rantai tarik	ya

Kabel koneksi dengan colokan

ASTGN040MSS0005K04

Kesesuaian rantai tarik	radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel	min. 10 x diameter kabel
	kecepatan pergerakan	maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk ²
	siklus pembengkokan	> 3 Mio.
	ketegangan torsional	± 180 °/m

Keterangan

Jumlah paket

1 buah

Koneksi listrik - colokan


Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: D; Bodi cetakan: TPU, hitam; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.2 Nm; Kabel koneksi berpelindung: pelindung terhubung



Koneksi listrik

Kabel: 5 m, PUR, Bebas halogen, hijau, Ø 6.5 mm, berpelindung; PROFINET Type C; 4 x 0.34 mm² (7 x Ø 0.25 mm)

Koneksi



BU =
 OG =
 WH =
 YE =

Warna core :
 biru
 oranye
 putih
 kuning