

## Kabel koneksi dengan colokan

ASTGN040MSS0010K04



## Aplikasi

|                    |                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fitur khusus       | Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kabel berpelindung; Kesesuaian rantai tarik |
| Desain             | Kabel Ethernet, Dengan kode D                                                                        |
| Aplikasi           | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Aplikasi industri/otomatisasi pabrik                    |
| Bebas dari silikon | ya                                                                                                   |

## Data kelistrikan

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Tegangan pengoperasian [V] | 30 AC / 60 DC |
| Kelas perlindungan         | III           |
| Total beban arus maks. [A] | 4             |

## Kondisi pengoperasian

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Suhu sekitar [°C]            | -25...90     |
| Suhu sekitar (bergerak) [°C] | -25...90     |
| Perlindungan                 | IP 65; IP 67 |

## Data teknis

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Berat [g]               | 633.4                    |
| Material bodi detakan   | TPU                      |
| Material mur            | kuningan, berlapis nikel |
| Kesesuaian rantai tarik | ya                       |

## Kabel koneksi dengan colokan

ASTGN040MSS0010K04

|                         |                                                     |                                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kesesuaian rantai tarik | radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel | min. 10 x diameter kabel                                                                          |
|                         | kecepatan pergerakan                                | maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk <sup>2</sup> |
|                         | siklus pembengkokan                                 | > 3 Mio.                                                                                          |
|                         | ketegangan torsional                                | ± 180 °/m                                                                                         |

## Keterangan

|              |        |
|--------------|--------|
| Jumlah paket | 1 buah |
|--------------|--------|

## Koneksi listrik - colokan


Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: D; Bodi cetakan: TPU, hitam; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.2 Nm; Kabel koneksi berpelindung: pelindung terhubung



## Koneksi listrik

Kabel: 10 m, PUR, Bebas halogen, hijau, Ø 6.5 mm, berpelindung; PROFINET Type C; 4 x 0.34 mm<sup>2</sup> (7 x Ø 0.25 mm )

## Koneksi



|      |                      |
|------|----------------------|
| BU = | Warna core :<br>biru |
| OG = | oranye               |
| WH = | putih                |
| YE = | kuning               |