

Kabel koneksi Ethernet

VSTGN040MSS00,5K04STGP040--S



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kabel berpelindung; Kesesuaian rantai tarik
Desain	Kabel Ethernet, Dengan kode D
Aplikasi	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Aplikasi industri/otomatisasi pabrik
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	30 AC / 60 DC
Kelas perlindungan	III
Total beban arus maks. [A]	1.5

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...90
Catatan tentang suhu sekitar	Konektor Ethernet RJ45: -40...70 °C
Suhu sekitar (bergerak) [°C]	-25...90
Suhu penyimpanan [°C]	-25...55
Kelembapan penyimpanan [%]	10...100
Kondisi cuaca lainnya untuk penyimpanan sesuai dengan kelas yang dinyatakan	1K22/ DIN 60721-3-1
Perlindungan	IP 65; IP 67; (Colokan M12/colokan RJ45: IP 20)

Data teknis

Berat [g]	69.6
Material bodi detakan	TPU / PC
Material mur	kuningan, berlapis nikel

Kabel koneksi Ethernet

VSTGN040MSS00,5K04STGP040--S

Kesesuaian rantai tarik	ya	
Kesesuaian rantai tarik	radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel	min. 10 x diameter kabel
	kecepatan pergerakan	maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk ²
	siklus pembengkokan	> 3 Mio.
	ketegangan torsional	± 180 °/m

Keterangan

Jumlah paket

1 buah

Koneksi listrik - colokan


Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: D; Bodi cetakan: TPU, hitam; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas;
Torsi pengencangan: 0.6...1.2 Nm



Koneksi listrik

Kabel: 0.5 m, PUR, Bebas halogen, hijau, Ø 6.5 mm, berpelindung; PROFINET Type C; 4 x 0.34 mm² (7 x Ø 0.25 mm)

Koneksi



Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x RJ45, lurus; Bodi cetakan: PC; Kontak: dilapisi emas

