




## Kabel koneksi

VDOAH050MSD0002C05STAH050MSS



## Aplikasi

|              |                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Fitur khusus | Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kabel berpelindung; Kesesuaian rantai tarik |
| Aplikasi     | CAN bus                                                                          |

## Data kelistrikan

|                        |     |                   |
|------------------------|-----|-------------------|
| Tegangan pengoperasian | [V] | < 30 AC / < 36 DC |
| Total beban arus maks. | [A] | 4                 |

## Kondisi pengoperasian

|                                                                             |      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|
| Suhu sekitar                                                                | [°C] | -25...80             |
| Suhu penyimpanan                                                            | [°C] | -25...55             |
| Kelembapan penyimpanan                                                      | [%]  | 10...100             |
| Kondisi cuaca lainnya untuk penyimpanan sesuai dengan kelas yang dinyatakan |      | 1K22/ DIN 60721-3-1  |
| Perlindungan                                                                |      | IP 67; IP 68; IP 69K |

## Data teknis

|                         |     |                               |
|-------------------------|-----|-------------------------------|
| Berat                   | [g] | 234.65                        |
| Material                |     | casing: PUR hitam; Segel: FKM |
| Material bodi detakan   |     | TPU                           |
| Material mur            |     | kuningan, berlapis nikel      |
| Material penyegel       |     | FKM                           |
| Kesesuaian rantai tarik |     | ya                            |

## Kabel koneksi

VDOAH050MSD0002C05STAH050MSS

|                         |                                                     |                                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kesesuaian rantai tarik | radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel | min. 10 x diameter kabel                                                                          |
|                         | kecepatan pergerakan                                | maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk <sup>2</sup> |
|                         | siklus pembengkokan                                 | > 5 Mio.                                                                                          |
|                         | ketegangan torsional                                | ± 180 °/m                                                                                         |


## Keterangan

Jumlah paket

1 buah

## Koneksi listrik - colokan


Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU, hitam; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm



## Koneksi listrik

Kabel: 2 m, PUR, Bebas halogen, ungu, Ø 8.4 mm, berpelindung; RD / BK: 2 x 0.75 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0.15 mm) + WH / BU: 2 x 0.5 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0.19 mm) + screen: 1 x 0.75 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0.15 mm)

## Koneksi



## Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU, hitam; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Segel: FKM; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm

