




## Kabel koneksi

VDOAH050MSE0005C05STGH050MSS




| Aplikasi                |                                                                                  |                                                                                       |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Fitur khusus            | Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kabel berpelindung; Kesesuaian rantai tarik |                                                                                       |
| Aplikasi                | CAN bus                                                                          |                                                                                       |
| Data kelistrikan        |                                                                                  |                                                                                       |
| Tegangan pengoperasian  | [V]                                                                              | 32 DC; (kawat 4+5: 5 V)                                                               |
| Total beban arus maks.  | [A]                                                                              | 4; (kawat 4+5: 0,05 A)                                                                |
| Kondisi pengoperasian   |                                                                                  |                                                                                       |
| Suhu sekitar            | [°C]                                                                             | -25...80                                                                              |
| Perlindungan            | IP 67; IP 68; IP 69K                                                             |                                                                                       |
| Data teknis             |                                                                                  |                                                                                       |
| Berat                   | [g]                                                                              | 521.9                                                                                 |
| Material bodi detakan   | TPU                                                                              |                                                                                       |
| Material mur            | kuningan, berlapis nikel                                                         |                                                                                       |
| Material penyegel       | FKM                                                                              |                                                                                       |
| Kesesuaian rantai tarik | ya                                                                               |                                                                                       |
| Kesesuaian rantai tarik | radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel                              | min. 10 x diameter kabel                                                              |
|                         | kecepatan pergerakan                                                             | maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk² |
|                         | siklus pembengkokan                                                              | > 5 Mio.                                                                              |
|                         | ketegangan torsional                                                             | ± 180 °/m                                                                             |
| Keterangan              |                                                                                  |                                                                                       |
| Keterangan              | Resistor pemutus CAN bus (120 Ω) diintegrasikan pada konektor M12.               |                                                                                       |
| Jumlah paket            | 1 buah                                                                           |                                                                                       |

## Kabel koneksi

VDOAH050MSE0005C05STGH050MSS

### Koneksi listrik - colokan


Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU, hitam; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas;  
Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm



### Koneksi listrik

Kabel: 5 m, PUR, Bebas halogen, ungu, Ø 8.4 mm, berpelindung; RD / BK: 2 x 0.75 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0.15 mm) + WH / BU: 2 x 0.5 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0.19 mm) + screen: 1 x 0.75 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0.15 mm)

### Koneksi



### Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU, hitam; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Segel: FKM; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm

