



Kabel koneksi

VDOGH040MSS04,6H04STAH040MSS

Lihat catatan teknis di bagian "Download"



| Aplikasi                                                                    |      |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Fitur khusus                                                                |      | Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik |
| Bebas dari silikon                                                          |      | ya                                                                               |
| Data kelistrikan                                                            |      |                                                                                  |
| Tegangan pengoperasian                                                      | [V]  | < 250 AC / < 300 DC                                                              |
| Kelas perlindungan                                                          |      | II                                                                               |
| Total beban arus maks.                                                      | [A]  | 4                                                                                |
| Kondisi pengoperasian                                                       |      |                                                                                  |
| Suhu sekitar                                                                | [°C] | -25...90                                                                         |
| Catatan tentang suhu sekitar                                                |      | cULus: ...75                                                                     |
| Suhu sekitar (bergerak)                                                     | [°C] | -25...90                                                                         |
| Catatan tentang suhu sekitar (bergerak)                                     |      | cULus: ...75                                                                     |
| Suhu penyimpanan                                                            | [°C] | -25...55                                                                         |
| Kelembapan penyimpanan                                                      | [%]  | 10...100                                                                         |
| Kondisi cuaca lainnya untuk penyimpanan sesuai dengan kelas yang dinyatakan |      | 1K22/ DIN 60721-3-1                                                              |
| Perlindungan                                                                |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                                                      |
| Data teknis                                                                 |      |                                                                                  |
| Berat                                                                       | [g]  | 179.7                                                                            |
| Dimensi                                                                     | [mm] | 30.5 x 15.5 x 36.5                                                               |
| Material                                                                    |      | casing: TPU oranye; Segel: FKM                                                   |



## Kabel koneksi

VDOGH040MSS04,6H04STAH040MSS

|                         |                                                     |                                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material mur            | kuningan, berlapis nikel                            |                                                                                                   |
| Kesesuaian rantai tarik | ya                                                  |                                                                                                   |
| Kesesuaian rantai tarik | radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel | min. 10 x diameter kabel                                                                          |
|                         | kecepatan pergerakan                                | maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk <sup>2</sup> |
|                         | siklus pembengkokan                                 | > 5 Mio.                                                                                          |
|                         | ketegangan torsional                                | ± 180 °/m                                                                                         |

## Keterangan

|              |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|
| Catatan      | Lihat catatan teknis di bagian "Download" |
| Jumlah paket | 1 buah                                    |

## Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm



## Koneksi listrik

Kabel: 4.6 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.3 mm; 4 x 0.34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0.1 mm )

## Koneksi



## Kabel koneksi

VDOGH040MSS04,6H04STAH040MSS

## Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm



## Diagram dan grafik

garis karakteristik untuk derating

Derating  $I_{max} * 0.8$  (DIN EN 60512-5-2)

X Suhu sekitar [°C]

Y Arus [A]