


EVC17A



Kabel koneksi dengan colokan

ASTAH040VAT0010H04/3G/2D



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	< 60 AC/DC
Kelas perlindungan	II
Total beban arus maks. [A]	2

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-20...60
Perlindungan	IP 67; (jika digunakan di luar area berbahaya: IP 68 / IP 69K)

Pengujian/persetujuan

Persetujuan	BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U
Tanda ATEX	 II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67

Data teknis

Berat [g]	357.5
Material	casing: TPU oranye
Material mur	baja tahan karat (1.4404 / 316L)

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

EVC17A



Kabel koneksi dengan colokan

ASTAH040VAT0010H04/3G/2D

Koneksi listrik

Kabel: 10 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 1.2...1.5 Nm



Koneksi

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =
BN =
BU =
WH =

Warna core :
hitam
coklat
biru
putih