


Kabel koneksi dengan soket

ADOAF040MSS0002H04



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	< 50 AC / < 60 DC
Kelas perlindungan	III
Total beban arus maks. [A]	3

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...90
Catatan tentang suhu sekitar	cULus: ...80 °C
Suhu sekitar (bergerak) [°C]	-25...90
Catatan tentang suhu sekitar (bergerak)	cULus: ...80 °C
Perlindungan	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Data teknis

Berat [g]	55.5
Dimensi [mm]	19 x 10 x 25.5
Material	casing: TPU oranye; Segel: FKM
Material mur	kuningan, berlapis nikel
Kesesuaian rantai tarik	ya



Kabel koneksi dengan soket

ADOAF040MSS0002H04

Kesesuaian rantai tarik	radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel	min. 10 x diameter kabel
	kecepatan pergerakan	maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk ²
	siklus pembengkokan	> 5 Mio.
	ketegangan torsional	± 180 °/m

Keterangan

Jumlah paket


1 buah

Koneksi listrik


Kabel: 2 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 3.7 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M8, bersiku; pengkodean: A; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.3...0.5 Nm



Koneksi



Warna core :
 BK = hitam
 BN = coklat
 BU = biru
 WH = putih