


# EVC16A



## Kabel koneksi dengan colokan

ASTAH040VAT0005H04/3G/2D



### Aplikasi

|                    |                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| Fitur khusus       | Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas |
| Bebas dari silikon | ya                                                      |

### Data kelistrikan

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Tegangan pengoperasian [V] | < 60 AC/DC |
| Kelas perlindungan         | II         |
| Total beban arus maks. [A] | 2          |

### Kondisi pengoperasian

|                   |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| Suhu sekitar [°C] | -20...60                                                       |
| Perlindungan      | IP 67; (jika digunakan di luar area berbahaya: IP 68 / IP 69K) |

### Pengujian/persetujuan

|             |                                                                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persetujuan | BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U                                                                                              |
| Tanda ATEX  |  II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67 |

### Data teknis

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Berat [g]    | 198.2                            |
| Material     | casing: TPU oranye               |
| Material mur | baja tahan karat (1.4404 / 316L) |

### Keterangan

|              |        |
|--------------|--------|
| Jumlah paket | 1 buah |
|--------------|--------|

# EVC16A



## Kabel koneksi dengan colokan

ASTAH040VAT0005H04/3G/2D

### Koneksi listrik

Kabel: 5 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0.1 mm )

### Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 1.2...1.5 Nm



### Koneksi

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

BK =  
BN =  
BU =  
WH =

Warna core :  
hitam  
coklat  
biru  
putih