

## Kabel koneksi

VDOG F040MSS00,3H04STGF040MSS



## Aplikasi

|                    |                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Fitur khusus       | Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik |
| Bebas dari silikon | ya                                                                               |

## Data kelistrikan

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Tegangan pengoperasian [V] | < 50 AC / < 60 DC |
| Kelas perlindungan         | III               |
| Total beban arus maks. [A] | 3                 |

## Kondisi pengoperasian

|                                                                             |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Suhu sekitar [°C]                                                           | -25...90                    |
| Catatan tentang suhu sekitar                                                | cULus: ...80 °C             |
| Suhu sekitar (bergerak) [°C]                                                | -25...90                    |
| Catatan tentang suhu sekitar (bergerak)                                     | cULus: ...80 °C             |
| Suhu penyimpanan [°C]                                                       | -25...55                    |
| Kelembapan penyimpanan [%]                                                  | 10...100                    |
| Kondisi cuaca lainnya untuk penyimpanan sesuai dengan kelas yang dinyatakan | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Perlindungan                                                                | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Data teknis

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Berat [g]               | 26.2                           |
| Material                | casing: TPU oranye; Segel: FKM |
| Material mur            | kuningan, berlapis nikel       |
| Kesesuaian rantai tarik | ya                             |



## Kabel koneksi

VDOGF040MSS00,3H04STGF040MSS

|                         |                                                     |                                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kesesuaian rantai tarik | radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel | min. 10 x diameter kabel                                                                          |
|                         | kecepatan pergerakan                                | maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk <sup>2</sup> |
|                         | siklus pembengkokan                                 | > 5 Mio.                                                                                          |
|                         | ketegangan torsional                                | ± 180 °/m                                                                                         |

## Keterangan

Jumlah paket

1 buah

## Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M8, lurus; pengkodean: A; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.3...0.5 Nm



## Koneksi listrik

Kabel: 0.3 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 3.7 mm; 4 x 0.25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0.1 mm )

## Koneksi



## Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M8, lurus; pengkodean: A; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.3...0.5 Nm

