


EVF461



Kabel koneksi dengan soket

ADOGH046VAS0002P04



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik
Aplikasi	area higienis dan basah pada industri makanan
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	10...36 DC
Kelas perlindungan		II
Total beban arus maks.	[A]	4

Output

Desain kelistrikan	PNP
--------------------	-----

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...100
Catatan tentang suhu sekitar		cULus: ...65 °C
Suhu sekitar (bergerak)	[°C]	5...100
Perlindungan		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Data teknis

Berat	[g]	78.2
Dimensi	[mm]	15.5 x 15.5 x 45
Material		casing: PP Bebas halogen; Segel: EPDM
Material mur		baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Kesesuaian rantai tarik		ya

Kabel koneksi dengan soket

ADOGH046VAS0002P04

Kesesuaian rantai tarik	radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel	min. 10 x diameter kabel
	kecepatan pergerakan	maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk ²
	siklus pembengkokan	> 1 Mio.
	ketegangan torsional	± 180 °/m

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	4 x LED, kuning
	operasi	2 x LED, hijau

Keterangan


Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik


Kabel: 2 m, MPPE, Bebas halogen, oranye, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm



Koneksi



Warna core

BK	hitam
BN	coklat
BU	biru
WH	putih