


EVF485



Kabel koneksi dengan soket

ADOAH040VAP0002P04



Aplikasi		
Fitur khusus		Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik
Aplikasi		area higienis dan basah pada industri makanan
Bebas dari silikon		ya
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Kelas perlindungan		II
Total beban arus maks.	[A]	4
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...100
Suhu sekitar (bergerak)	[°C]	0...100
Suhu penyimpanan	[°C]	-25...55
Kelembapan penyimpanan	[%]	10...100
Kondisi cuaca lainnya untuk penyimpanan sesuai dengan kelas yang dinyatakan		1K22/ DIN 60721-3-1
Perlindungan		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Data teknis		
Berat	[g]	150.3
Dimensi	[mm]	31.5 x 15.5 x 38
Material		PP Bebas halogen; Segel: EPDM
Material bodi detakan		PP
Material mur		baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Kesesuaian rantai tarik		ya

EVF485



Kabel koneksi dengan soket

ADOAH040VAP0002P04

Kesesuaian rantai tarik	radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel	min. 10 x diameter kabel
	kecepatan pergerakan	maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk ²
	siklus pembengkokan	> 1 Mio.
	ketegangan torsional	± 180 °/m

Keterangan

Jumlah paket


1 buah

Koneksi listrik

Kabel: 2 m, MPPE, Bebas halogen, abu-abu, Ø 6.2 mm; 4 x 1.00 mm² (32 x Ø 0.2 mm)

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PP; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas;
Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm



Koneksi

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Warna core :
BK =	hitam
BN =	coklat
BU =	biru
WH =	putih