




Kabel koneksi dengan colokan

ASTGN040VAS0010P04



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kabel berpelindung; Kesesuaian rantai tarik
Desain	Kabel Ethernet, Dengan kode D
Aplikasi	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; area higienis dan basah pada industri makanan
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	30 AC / 60 DC
Kelas perlindungan	III
Total beban arus maks. [A]	4
Peringkat arus keseluruhan (UL) [A]	1.66

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...100
Catatan tentang suhu sekitar	cRUus: ...65 °C
Suhu sekitar (bergerak) [°C]	0...80
Catatan tentang suhu sekitar (bergerak)	cRUus: ...65 °C
Perlindungan	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Data teknis

Berat [g]	654.2
Dimensi [mm]	15.5 x 15.5 x 51.5
Material	PP Bebas halogen
Material bodi detakan	PP



Kabel koneksi dengan colokan

ASTGN040VAS0010P04

Material mur	baja tahan karat (1.4404 / 316L)	
Kesesuaian rantai tarik	ya	
Kesesuaian rantai tarik	radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel	min. 15 x diameter kabel
	kecepatan pergerakan	maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk ²
	siklus pembengkokan	> 1 Mio.
	ketegangan torsional	± 180 °/m

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik - colokan


Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: D; Bodi cetakan: PP; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.2 Nm; Kabel koneksi berpelindung: pelindung terhubung



Koneksi listrik

Kabel: 10 m, MPPE, Bebas halogen, abu-abu, Ø 6.5 mm, berpelindung; PROFINET Type C; 4 x 0.34 mm² (7 x Ø 0.25 mm)

Koneksi



	Warna core :
BU =	biru
OG =	oranye
WH =	putih
YE =	kuning