

## Kabel koneksi Ethernet

VSTAN040VAS00,5P04STGP040--S



## Aplikasi

|                    |                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fitur khusus       | Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kabel berpelindung; Kesesuaian rantai tarik |
| Desain             | Kabel Ethernet, Dengan kode D                                                                        |
| Aplikasi           | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; area higienis dan basah pada industri makanan           |
| Bebas dari silikon | ya                                                                                                   |

## Data kelistrikan

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Tegangan pengoperasian [V] | 30 AC / 60 DC |
| Kelas perlindungan         | III           |
| Total beban arus maks. [A] | 1.5           |

## Kondisi pengoperasian

|                              |                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Suhu sekitar [°C]            | -25...100                                                      |
| Catatan tentang suhu sekitar | Konektor Ethernet RJ45: -40...70 °C                            |
| Suhu sekitar (bergerak) [°C] | 0...80                                                         |
| Perlindungan                 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (Colokan M12/colokan RJ45: IP 20) |

## Data teknis

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Berat [g]               | 59.5                                              |
| Material                | kuningan berlapis nikel; casing: PP Bebas halogen |
| Material bodi detakan   | PC                                                |
| Material mur            | baja tahan karat (1.4404 / 316L)                  |
| Kesesuaian rantai tarik | ya                                                |

## Kabel koneksi Ethernet

VSTAN040VAS00,5P04STGP040--S

|                         |                                                     |                                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kesesuaian rantai tarik | radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel | min. 15 x diameter kabel                                                                          |
|                         | kecepatan pergerakan                                | maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk <sup>2</sup> |
|                         | siklus pembengkokan                                 | > 1 Mio.                                                                                          |
|                         | ketegangan torsional                                | ± 180 °/m                                                                                         |

### Keterangan

|              |        |
|--------------|--------|
| Jumlah paket | 1 buah |
|--------------|--------|

### Koneksi listrik - colokan M12


Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: D; Bodi cetakan: PC; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas;  
Torsi pengencangan: 0.6...1.2 Nm



### Koneksi listrik

Kabel: 0.5 m, MPPE, Bebas halogen, abu-abu, Ø 6.5 mm, berpelindung; PROFINET Type C; 4 x 0.34 mm<sup>2</sup> (7 x Ø 0.25 mm)

### Koneksi



### Koneksi listrik - colokan RJ45

Konektor: 1 x RJ45, lurus; Bodi cetakan: PC; Kontak: dilapisi emas

