

Kabel koneksi Ethernet

VSTAN040VAS0001P04STGP040--S



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kabel berpelindung; Kesesuaian rantai tarik
Desain	Kabel Ethernet, Dengan kode D
Aplikasi	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; area higienis dan basah pada industri makanan
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	30 AC / 60 DC
Kelas perlindungan	III
Total beban arus maks. [A]	1.5

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...100
Suhu sekitar (bergerak) [°C]	0...80
Perlindungan	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (Colokan M12/colokan RJ45: IP 20)

Data teknis

Berat [g]	92
Material	kuningan berlapis nikel; casing: PP Bebas halogen
Material bodi detakan	PC
Material mur	baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Kesesuaian rantai tarik	ya

Kabel koneksi Ethernet

VSTAN040VAS0001P04STGP040--S

Kesesuaian rantai tarik	radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel	min. 15 x diameter kabel
	kecepatan pergerakan	maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk ²
	siklus pembengkokan	> 1 Mio.
	ketegangan torsional	± 180 °/m

Keterangan

Jumlah paket

1 buah

Koneksi listrik - colokan M12


Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: D; Bodi cetakan: PC; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas;
Torsi pengencangan: 0.6...1.2 Nm



Koneksi listrik

Kabel: 1 m, MPPE, Bebas halogen, abu-abu, Ø 6.5 mm, berpelindung; PROFINET Type C; 4 x 0.34 mm² (7 x Ø 0.25 mm)

Koneksi



Koneksi listrik - colokan RJ45

Konektor: 1 x RJ45, lurus; Bodi cetakan: PC; Kontak: dilapisi emas

