


EVF570



Soket berkabel

SDOAH050VASFKPG



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas
Aplikasi	area higienis dan basah pada industri makanan
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	< 60 AC/DC
Kelas perlindungan		II
Total beban arus maks.	[A]	4; (...40 °C)

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...100
Suhu penyimpanan	[°C]	-25...55
Kelembapan penyimpanan	[%]	10...100
Kondisi cuaca lainnya untuk penyimpanan sesuai dengan kelas yang dinyatakan		1K22/ DIN 60721-3-1
Perlindungan		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Data teknis

Berat	[g]	42
Material bodi detakan		PA 6.6
Material mur		baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Material penyegel		EPDM

Keterangan

Jumlah paket		1 buah
--------------	--	--------

EVF570



Soket berkabel


SDOAH050VASFKPG

Koneksi listrik


terminal sekrup: 0.25...1 mm²; Selubung kabel: Ø 3.5...6 mm; AWG 23...17

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PA 6.6, abu-abu; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Segel: EPDM; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.2 Nm; Pertimbangkan nilai maksimum pasangan komponen!



Koneksi



	Warna core
BK	hitam
BN	coklat
BU	biru
GY	abu-abu
WH	putih
	warna sesuai DIN EN 60947-5-2