


## Kabel koneksi Y

YDSGHDA0VAS0005PDASTGH030VAS





| Aplikasi                   |                                                                                  |                                                                                       |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Fitur khusus               | Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik |                                                                                       |
| Aplikasi                   | area higienis dan basah pada industri makanan                                    |                                                                                       |
| Bebas dari silikon         | ya                                                                               |                                                                                       |
| Data kelistrikan           |                                                                                  |                                                                                       |
| Tegangan pengoperasian     | [V]                                                                              | < 24 DC                                                                               |
| Kelas perlindungan         |                                                                                  | III                                                                                   |
| Total beban arus maks.     | [A]                                                                              | 4                                                                                     |
| Kondisi pengoperasian      |                                                                                  |                                                                                       |
| Suhu sekitar               | [°C]                                                                             | -25...100                                                                             |
| Perlindungan               |                                                                                  | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                                                           |
| Data teknis                |                                                                                  |                                                                                       |
| Berat                      | [g]                                                                              | 203.8                                                                                 |
| Material bodi detakan      |                                                                                  | PP                                                                                    |
| Material mur               |                                                                                  | baja tahan karat (1.4404 / 316L)                                                      |
| Material penyegel          |                                                                                  | EPDM                                                                                  |
| Jumlah port kotak splitter |                                                                                  | 2                                                                                     |
| Kesesuaian rantai tarik    |                                                                                  | ya                                                                                    |
| Kesesuaian rantai tarik    | radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel                              | min. 10 x diameter kabel                                                              |
|                            | kecepatan pergerakan                                                             | maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk² |
|                            | siklus pembengkokan                                                              | > 5 Mio.                                                                              |
|                            | ketegangan torsional                                                             | ± 180 °/m                                                                             |



## Kabel koneksi Y

YDSGHDA0VAS0005PDASTGH030VAS

| Keterangan                                                                                                                                                                             |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Jumlah paket                                                                                                                                                                           | 1 buah |
| Koneksi listrik                                                                                                                                                                        |        |
| Kabel: 5 m, MPPE, Bebas halogen, abu-abu, Ø 4.9 mm; 2 x 0.34 mm <sup>2</sup> (42 x Ø 0.1 mm ) + 5 x 0.34 mm <sup>2</sup> (42 x Ø 0.1 mm )                                              |        |
| Koneksi listrik - colokan C                                                                                                                                                            |        |
| Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PP, abu-abu; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.2 Nm              |        |
|                                                                                                       |        |
| Koneksi listrik - soket A                                                                                                                                                              |        |
| Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PP, abu-abu; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Segel: EPDM; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm |        |
|                                                                                                     |        |
| Koneksi listrik - colokan B                                                                                                                                                            |        |
| Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PP, abu-abu; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm              |        |
|                                                                                                     |        |

## Kabel koneksi Y

YDSGHDA0VAS0005PDASTGH030VAS

### Koneksi listrik - Koneksi

#### Koneksi

