


Kabel koneksi Y

YDSGHDA0VAS0010PDASTGH030VAS





Aplikasi		
Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik	
Aplikasi	area higienis dan basah pada industri makanan	
Bebas dari silikon	ya	
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	< 24 DC
Kelas perlindungan		III
Total beban arus maks.	[A]	4
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...100
Perlindungan		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Data teknis		
Berat	[g]	633.5
Material bodi detakan		PP
Material mur		baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Material penyegel		EPDM
Jumlah port kotak splitter		2
Kesesuaian rantai tarik		ya
Kesesuaian rantai tarik	radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel	min. 10 x diameter kabel
	kecepatan pergerakan	maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk²
	siklus pembengkokan	> 5 Mio.
	ketegangan torsional	± 180 °/m



Kabel koneksi Y

YDSGHDA0VAS0010PDASTGH030VAS

Keterangan	
Jumlah paket	1 buah
Koneksi listrik	
Kabel: 10 m, MPPE, Bebas halogen, abu-abu, Ø 4.9 mm; 2 x 0.34 mm ² (42 x Ø 0.1 mm) + 5 x 0.34 mm ² (42 x Ø 0.1 mm)	
Koneksi listrik - colokan C	
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PP, abu-abu; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.2 Nm	
	
Koneksi listrik - soket A	
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PP, abu-abu; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Segel: EPDM; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm	
	
Koneksi listrik - colokan B	
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PP, abu-abu; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm	
	

Kabel koneksi Y

YDSGHDA0VAS0010PDASTGH030VAS

Koneksi listrik - Koneksi

Koneksi

