



## Kabel koneksi dengan soket

ADOAH043VAS0010P04



## Aplikasi

|                    |                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Fitur khusus       | Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik |
| Aplikasi           | area higienis dan basah pada industri makanan                                    |
| Bebas dari silikon | ya                                                                               |

## Data kelistrikan

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Tegangan pengoperasian [V] | 10...36 DC |
| Kelas perlindungan         | II         |
| Total beban arus maks. [A] | 4          |

## Output

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Desain kelistrikan | PNP |
|--------------------|-----|

## Kondisi pengoperasian

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Suhu sekitar [°C]                       | -25...100                   |
| Catatan tentang suhu sekitar            | cULus: ...65 °C             |
| Suhu sekitar (bergerak) [°C]            | 0...100                     |
| Catatan tentang suhu sekitar (bergerak) | cULus: ...65 °C             |
| Perlindungan                            | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Data teknis

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Berat [g]             | 316.5                            |
| Dimensi [mm]          | 26.5 x 15.5 x 36.5               |
| Material              | PP Bebas halogen; Segel: EPDM    |
| Material bodi detakan | PP                               |
| Material mur          | baja tahan karat (1.4404 / 316L) |



## Kabel koneksi dengan soket

ADOAH043VAS0010P04

|                         |                                                     |                                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kesesuaian rantai tarik | ya                                                  |                                                                                                   |
| Kesesuaian rantai tarik | radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel | min. 10 x diameter kabel                                                                          |
|                         | kecepatan pergerakan                                | maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk <sup>2</sup> |
|                         | siklus pembengkokan                                 | > 1 Mio.                                                                                          |
|                         | ketegangan torsional                                | ± 180 °/m                                                                                         |

## Elemen display/pengoperasian

|         |                  |                 |
|---------|------------------|-----------------|
| Display | status peralihan | 2 x LED, kuning |
|         | operasi          | 1 x LED, hijau  |

## Keterangan


|              |        |
|--------------|--------|
| Jumlah paket | 1 buah |
|--------------|--------|

## Koneksi listrik


Kabel: 10 m, MPPE, Bebas halogen, abu-abu, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0.1 mm )

## Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PP; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas;  
Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm



## Koneksi



Warna core :  
 BK = hitam  
 BN = coklat  
 BU = biru  
 WH = putih