


# EVF048



## Kabel koneksi

VDOAH040VAS0001P04STGH040VAS



### Aplikasi

|                    |                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Fitur khusus       | Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik |
| Aplikasi           | area higienis dan basah pada industri makanan                                    |
| Bebas dari silikon | ya                                                                               |

### Data kelistrikan

|                        |     |                     |
|------------------------|-----|---------------------|
| Tegangan pengoperasian | [V] | < 250 AC / < 300 DC |
| Kelas perlindungan     |     | II                  |
| Total beban arus maks. | [A] | 4                   |

### Kondisi pengoperasian

|                                                                             |      |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|
| Suhu sekitar                                                                | [°C] | -25...100                   |
| Catatan tentang suhu sekitar                                                |      | cULus: ...65 °C             |
| Suhu sekitar (bergerak)                                                     | [°C] | 0...100                     |
| Catatan tentang suhu sekitar (bergerak)                                     |      | cULus: ...65 °C             |
| Suhu penyimpanan                                                            | [°C] | -25...55                    |
| Kelembapan penyimpanan                                                      | [%]  | 10...100                    |
| Kondisi cuaca lainnya untuk penyimpanan sesuai dengan kelas yang dinyatakan |      | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Perlindungan                                                                |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

### Data teknis

|                       |     |                               |
|-----------------------|-----|-------------------------------|
| Berat                 | [g] | 59.5                          |
| Material              |     | PP Bebas halogen; Segel: EPDM |
| Material bodi detakan |     | PP                            |



## Kabel koneksi

VDOAH040VAS0001P04STGH040VAS

|                         |                                                     |                                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material mur            | baja tahan karat (1.4404 / 316L)                    |                                                                                                   |
| Kesesuaian rantai tarik | ya                                                  |                                                                                                   |
| Kesesuaian rantai tarik | radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel | min. 10 x diameter kabel                                                                          |
|                         | kecepatan pergerakan                                | maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk <sup>2</sup> |
|                         | siklus pembengkokan                                 | > 1 Mio.                                                                                          |
|                         | ketegangan torsional                                | ± 180 °/m                                                                                         |

## Keterangan

|              |        |
|--------------|--------|
| Jumlah paket | 1 buah |
|--------------|--------|

## Koneksi listrik - colokan


Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PP; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas;  
Torsi pengencangan: 0.6...1.2 Nm



## Koneksi listrik

Kabel: 1 m, MPPE, Bebas halogen, abu-abu, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0.1 mm )

## Koneksi



## Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PP; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas;  
Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm

