

EVF133



Kabel koneksi dengan soket

ADOAF032VAS0025P03



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik
Aplikasi	area higienis dan basah pada industri makanan
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	10...36 DC; (cULus: 10...30 DC)
Kelas perlindungan		III
Total beban arus maks.	[A]	3

Output

Desain kelistrikan	PNP
--------------------	-----

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...80
Suhu sekitar (bergerak)	[°C]	5...80
Perlindungan		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Pengujian/persetujuan

Persetujuan UL	suplai tegangan	Class 2
----------------	-----------------	---------

Data teknis

Berat	[g]	696.8
Dimensi	[mm]	19 x 10 x 25.5
Material		casing: PP hitam transparan; Segel: EPDM
Material mur		baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Kesesuaian rantai tarik		ya

Kabel koneksi dengan soket

ADOAF032VAS0025P03

Kesesuaian rantai tarik	radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel	min. 10 x diameter kabel
	kecepatan pergerakan	maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk ²
	siklus pembengkokan	> 1 Mio.
	ketegangan torsional	± 180 °/m

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	1 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau

Keterangan


Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik


Kabel: 25 m, MPPE, Bebas halogen, abu-abu, Ø 4.9 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M8, bersiku; pengkodean: A; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.3...0.5 Nm



Koneksi



Warna core :
 BK = hitam
 BN = coklat
 BU = biru