


Kabel koneksi

VDOAF040VAS00,3P04STGH040VAS



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik
Aplikasi	area higienis dan basah pada industri makanan
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC)
Kelas perlindungan		III
Total beban arus maks.	[A]	3

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...80
Suhu sekitar (bergerak)	[°C]	5...80
Perlindungan		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Pengujian/persetujuan

Persetujuan UL	suplai tegangan	Class 2
----------------	-----------------	---------

Data teknis

Berat	[g]	31.4
Dimensi	[mm]	15.5 x 15.5 x 49
Material		casing: PP Bebas halogen; Segel: EPDM
Material mur		baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Kesesuaian rantai tarik		ya



Kabel koneksi

VDOAF040VAS00,3P04STGH040VAS

Kesesuaian rantai tarik	radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel	min. 10 x diameter kabel
	kecepatan pergerakan	maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk ²
	siklus pembengkokan	> 1 Mio.
	ketegangan torsional	± 180 °/m

Keterangan

Jumlah paket

1 buah

Koneksi listrik - colokan


Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm



Koneksi listrik

Kabel: 0.3 m, MPPE, Bebas halogen, abu-abu, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

Koneksi



Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M8, bersiku; pengkodean: A; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.3...0.5 Nm

