


Kabel koneksi Y

YDOAH032VAS0001P03STGH040VAS



Aplikasi		
Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik	
Aplikasi	area higienis dan basah pada industri makanan	
Bebas dari silikon	ya	
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	10...36 DC
Kelas perlindungan		II
Total beban arus maks.	[A]	4
Output		
Desain kelistrikan	PNP	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...100
Suhu sekitar (bergerak)	[°C]	5...100
Perlindungan	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K	
Pengujian/persetujuan		
Persetujuan UL	Ta	65 °C
Data teknis		
Berat	[g]	98
Material bodi detakan	PP	
Material mur	baja tahan karat (1.4404 / 316L)	
Material penyegel	EPDM	
Jumlah port kotak splitter	2	
Kesesuaian rantai tarik	ya	



Kabel koneksi Y

YDOAH032VAS0001P03STGH040VAS

Kesesuaian rantai tarik	radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel	min. 10 x diameter kabel
	kecepatan pergerakan	maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk ²
	siklus pembengkokan	> 1 Mio.
	ketegangan torsional	± 180 °/m

Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau

Keterangan	
Jumlah paket	1 buah

Koneksi listrik

Kabel: 1 m, MPPE, Bebas halogen, abu-abu, Ø 4.9 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)


Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PP, abu-abu; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.2 Nm



Koneksi listrik

Koneksi





Kabel koneksi Y

YDOAH032VAS0001P03STGH040VAS

Koneksi listrik - soket

Konektor: 2 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PP, hitam transparan; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Segel: EPDM; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm

