

Kabel koneksi

VDOGH040VAS0002E04STGH040VAS



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik
Aplikasi	area higienis dan basah pada industri makanan
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Kelas perlindungan		II
Total beban arus maks.	[A]	4

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...100
Catatan tentang suhu sekitar		cULus: ...50
Suhu sekitar (bergerak)	[°C]	5...100
Catatan tentang suhu sekitar (bergerak)		cULus: ...50
Suhu penyimpanan	[°C]	-25...55
Kelembapan penyimpanan	[%]	10...100
Kondisi cuaca lainnya untuk penyimpanan sesuai dengan kelas yang dinyatakan		1K22/ DIN 60721-3-1
Perlindungan		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Data teknis

Berat	[g]	102.6
Material bodi detakan		PVC
Material mur		baja tahan karat (1.4404 / 316L)



Kabel koneksi

VDOGH040VAS0002E04STGH040VAS

Material penyegel	EPDM	
Kesesuaian rantai tarik	ya	
Kesesuaian rantai tarik	radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel	min. 10 x diameter kabel
	kecepatan pergerakan	maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk ²
	siklus pembengkokan	> 1 Mio.
	ketegangan torsional	± 180 °/m

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PVC, oranye; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm



Koneksi listrik

Kabel: 2 m, PVC, oranye, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

Koneksi



Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PVC, oranye; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Segel: EPDM; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm

