



Kabel koneksi

VDOAH040VAS00,3E04STAH040VAS



| Aplikasi                                                                    |      |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|
| Fitur khusus                                                                |      | Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik |
| Aplikasi                                                                    |      | area higienis dan basah pada industri makanan                     |
| Bebas dari silikon                                                          |      | ya                                                                |
| Data kelistrikan                                                            |      |                                                                   |
| Tegangan pengoperasian                                                      | [V]  | < 250 AC / < 300 DC                                               |
| Kelas perlindungan                                                          |      | II                                                                |
| Total beban arus maks.                                                      | [A]  | 4                                                                 |
| Kondisi pengoperasian                                                       |      |                                                                   |
| Suhu sekitar                                                                | [°C] | -25...100                                                         |
| Catatan tentang suhu sekitar                                                |      | cULus: ...50 °C                                                   |
| Suhu sekitar (bergerak)                                                     | [°C] | 5...100                                                           |
| Catatan tentang suhu sekitar (bergerak)                                     |      | cULus: ...50 °C                                                   |
| Suhu penyimpanan                                                            | [°C] | -25...55                                                          |
| Kelembapan penyimpanan                                                      | [%]  | 10...100                                                          |
| Kondisi cuaca lainnya untuk penyimpanan sesuai dengan kelas yang dinyatakan |      | 1K22/ DIN 60721-3-1                                               |
| Perlindungan                                                                |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                                       |
| Data teknis                                                                 |      |                                                                   |
| Berat                                                                       | [g]  | 45.9                                                              |
| Dimensi                                                                     | [mm] | 30.5 x 15.5 x 36.5                                                |
| Material                                                                    |      | casing: PVC oranye; Segel: EPDM                                   |



## Kabel koneksi

VDOAH040VAS00,3E04STAH040VAS

|                         |                                                     |                                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material mur            | baja tahan karat (1.4404 / 316L)                    |                                                                                                   |
| Kesesuaian rantai tarik | ya                                                  |                                                                                                   |
| Kesesuaian rantai tarik | radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel | min. 10 x diameter kabel                                                                          |
|                         | kecepatan pergerakan                                | maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk <sup>2</sup> |
|                         | siklus pembengkokan                                 | > 1 Mio.                                                                                          |
|                         | ketegangan torsional                                | ± 180 °/m                                                                                         |

### Keterangan

|              |        |
|--------------|--------|
| Jumlah paket | 1 buah |
|--------------|--------|

### Koneksi listrik - colokan


Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm



### Koneksi listrik

Kabel: 0.3 m, PVC, oranye, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm<sup>2</sup> (4 x Ø 0.1 mm )

### Koneksi



### Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm

