

Kabel koneksi dengan colokan

ASTGH030VAS0002E03



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik
Aplikasi	area higienis dan basah pada industri makanan
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	< 250 AC / < 300 DC
Kelas perlindungan	II
Total beban arus maks. [A]	4

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...100
Catatan tentang suhu sekitar	cULus: ...50 °C
Suhu sekitar (bergerak) [°C]	5...100
Catatan tentang suhu sekitar (bergerak)	cULus: ...50 °C
Suhu penyimpanan [°C]	-25...55
Kelembapan penyimpanan [%]	10...100
Kondisi cuaca lainnya untuk penyimpanan sesuai dengan kelas yang dinyatakan	1K22/ DIN 60721-3-1
Perlindungan	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Data teknis

Berat [g]	89.4
Dimensi [mm]	15.5 x 15.5 x 49
Material	casing: PVC oranye



Kabel koneksi dengan colokan

ASTGH030VAS0002E03

Material mur	baja tahan karat (1.4404 / 316L)	
Kesesuaian rantai tarik	ya	
Kesesuaian rantai tarik	radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel	min. 10 x diameter kabel
	kecepatan pergerakan	maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk ²
	siklus pembengkokan	> 1 Mio.
	ketegangan torsional	± 180 °/m

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

Kabel: 2 m, PVC, oranye, Ø 4.9 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm



Koneksi

1	BN
3	BU
4	BK

Warna core :
 BK = hitam
 BN = coklat
 BU = biru