


## Kabel koneksi

VDOG F030VAS00,6E03STAF030VAS



## Aplikasi

|                    |                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Fitur khusus       | Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik |
| Aplikasi           | area higienis dan basah pada industri makanan                     |
| Bebas dari silikon | ya                                                                |

## Data kelistrikan

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Tegangan pengoperasian [V] | < 50 AC / < 60 DC |
| Kelas perlindungan         | III               |
| Total beban arus maks. [A] | 3                 |

## Kondisi pengoperasian

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Suhu sekitar [°C]                       | -25...80                    |
| Catatan tentang suhu sekitar            | cULus: ...50                |
| Suhu sekitar (bergerak) [°C]            | 5...80                      |
| Catatan tentang suhu sekitar (bergerak) | cULus: ...50                |
| Perlindungan                            | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Data teknis

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Berat [g]               | 38.3                             |
| Dimensi [mm]            | 25 x 10 x 25.5                   |
| Material                | casing: PVC oranye; Segel: EPDM  |
| Material mur            | baja tahan karat (1.4404 / 316L) |
| Kesesuaian rantai tarik | ya                               |



## Kabel koneksi

VDOGF030VAS00,6E03STAF030VAS

|                         |                                                     |                                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kesesuaian rantai tarik | radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel | min. 10 x diameter kabel                                                                          |
|                         | kecepatan pergerakan                                | maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk <sup>2</sup> |
|                         | siklus pembengkokan                                 | > 1 Mio.                                                                                          |
|                         | ketegangan torsional                                | ± 180 °/m                                                                                         |

## Keterangan

Jumlah paket

1 buah

## Koneksi listrik - colokan


Konektor: 1 x M8, bersiku; pengkodean: A; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.3...0.5 Nm



## Koneksi listrik

Kabel: 0.6 m, PVC, oranye, Ø 4.9 mm; 3 x 0.34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0.1 mm )

## Koneksi



## Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M8, lurus; pengkodean: A; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.3...0.5 Nm

