


Kabel koneksi

VDOAH030VAS0005E03STGF030VAS



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik
Aplikasi	area higienis dan basah pada industri makanan
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	< 50 AC / < 60 DC
Kelas perlindungan	III
Total beban arus maks. [A]	3

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...80
Catatan tentang suhu sekitar	cULus: ...50
Suhu sekitar (bergerak) [°C]	5...80
Catatan tentang suhu sekitar (bergerak)	cULus: ...50
Perlindungan	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Data teknis

Berat [g]	194
Dimensi [mm]	10 x 10 x 36
Material	casing: PVC oranye; Segel: EPDM
Material mur	baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Kesesuaian rantai tarik	ya

Kabel koneksi

VDOAH030VAS0005E03STGF030VAS

Kesesuaian rantai tarik	radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel	min. 10 x diameter kabel
	kecepatan pergerakan	maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk ²
	siklus pembengkokan	> 1 Mio.
	ketegangan torsional	± 180 °/m

Keterangan

Jumlah paket

1 buah

Koneksi listrik - colokan


Konektor: 1 x M8, lurus; pengkodean: A; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.3...0.5 Nm



Koneksi listrik

Kabel: 5 m, PVC, oranye, Ø 4.9 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

Koneksi



Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm

