


## Kabel koneksi

VDOAH043VAS00,3E04STAF040VAS



## Aplikasi

|                    |                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Fitur khusus       | Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik |
| Aplikasi           | area higienis dan basah pada industri makanan                     |
| Bebas dari silikon | ya                                                                |

## Data kelistrikan

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Tegangan pengoperasian [V] | 10...36 DC |
| Kelas perlindungan         | III        |
| Total beban arus maks. [A] | 3          |

## Output

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Desain kelistrikan | PNP |
|--------------------|-----|

## Kondisi pengoperasian

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Suhu sekitar [°C]                       | -25...80                    |
| Catatan tentang suhu sekitar            | cULus: ...50 °C             |
| Suhu sekitar (bergerak) [°C]            | 5...80                      |
| Catatan tentang suhu sekitar (bergerak) | cULus: ...50 °C             |
| Perlindungan                            | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Data teknis

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Berat [g]               | 37.7                             |
| Material bodi detakan   | PVC                              |
| Material mur            | baja tahan karat (1.4404 / 316L) |
| Material penyegel       | EPDM                             |
| Kesesuaian rantai tarik | ya                               |

## Kabel koneksi

VDOAH043VAS00,3E04STAF040VAS

|                         |                                                     |                                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kesesuaian rantai tarik | radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel | min. 10 x diameter kabel                                                                          |
|                         | kecepatan pergerakan                                | maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk <sup>2</sup> |
|                         | siklus pembengkokan                                 | > 1 Mio.                                                                                          |
|                         | ketegangan torsional                                | ± 180 °/m                                                                                         |

## Elemen display/pengoperasian


|         |                  |                 |
|---------|------------------|-----------------|
| Display | status peralihan | 2 x LED, kuning |
|         | operasi          | 1 x LED, hijau  |

## Keterangan

|              |        |
|--------------|--------|
| Jumlah paket | 1 buah |
|--------------|--------|

## Koneksi listrik - colokan


Konektor: 1 x M8, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PVC, oranye; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.3...0.5 Nm



## Koneksi listrik

Kabel: 0.3 m, PVC, oranye, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0.1 mm )

## Koneksi





## Kabel koneksi

VDOAH043VAS00,3E04STAF040VAS

### Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PVC, hitam transparan; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Segel: EPDM; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm

