


## Kabel koneksi

VDOG F030SCS00,3T03STGF030SCS



## Aplikasi

|                    |                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Fitur khusus       | Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik |
| Aplikasi           | aplikasi pengelasan                                                              |
| Bebas dari silikon | ya                                                                               |

## Data kelistrikan

|                        |     |                   |
|------------------------|-----|-------------------|
| Tegangan pengoperasian | [V] | < 50 AC / < 60 DC |
| Kelas perlindungan     |     | III               |
| Total beban arus maks. | [A] | 3                 |

## Kondisi pengoperasian

|                                         |      |                             |
|-----------------------------------------|------|-----------------------------|
| Suhu sekitar                            | [°C] | -25...90                    |
| Catatan tentang suhu sekitar            |      | cULus: ...85                |
| Suhu sekitar (bergerak)                 | [°C] | -25...90                    |
| Catatan tentang suhu sekitar (bergerak) |      | cULus: ...85                |
| Perlindungan                            |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Data teknis

|                         |     |                                |
|-------------------------|-----|--------------------------------|
| Berat                   | [g] | 26                             |
| Material                |     | casing: TPU oranye; Segel: FKM |
| Material mur            |     | kuningan, anti-percikan        |
| Kesesuaian rantai tarik |     | ya                             |

## Kabel koneksi

VDOG030SCS00,3T03STGF030SCS

|                         |                                                     |                                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kesesuaian rantai tarik | radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel | min. 10 x diameter kabel                                                                          |
|                         | kecepatan pergerakan                                | maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk <sup>2</sup> |
|                         | siklus pembengkokan                                 | > 2 Mio.                                                                                          |
|                         | ketegangan torsional                                | ± 180 °/m                                                                                         |

## Keterangan

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Keterangan   | tanpa pemegang label |
| Jumlah paket | 1 buah               |

## Koneksi listrik - colokan


Konektor: 1 x M8, lurus; pengkodean: A; Penguncian: kuningan, anti-percikan; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.3...0.5 Nm



## Koneksi listrik

Kabel: 0.3 m, PUR, Bebas halogen, abu-abu, Ø 4.5 mm; tidak diradiasi (dapat didaur ulang); tahan terhadap percikan api pengelasan; 3 x 0.25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0.1 mm)

## Koneksi



## Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M8, lurus; pengkodean: A; Penguncian: kuningan, anti-percikan; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.3...0.5 Nm

