


Kabel koneksi

VDOGH030SCS00,3T03STGF030SCS



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik
Aplikasi	aplikasi pengelasan
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	< 50 AC / < 60 DC
Kelas perlindungan	III
Total beban arus maks. [A]	3

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...90
Suhu sekitar (bergerak) [°C]	-25...90
Perlindungan	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Data teknis

Berat [g]	33.8
Material	casing: TPU oranye; Segel: FKM
Material mur	kuningan, anti-percikan
Kesesuaian rantai tarik	ya
Kesesuaian rantai tarik	radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel
	min. 10 x diameter kabel
	kecepatan pergerakan
	maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk ²
	siklus pembengkokan
	> 2 Mio.
	ketegangan torsional
	± 180 °/m



Kabel koneksi

VDOGH030SCS00,3T03STGF030SCS

Keterangan

Keterangan	tanpa pemegang label
Jumlah paket	1 buah

Koneksi listrik - colokan


Konektor: 1 x M8, lurus; pengkodean: A; Penguncian: kuningan, anti-percikan; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.3...0.5 Nm



Koneksi listrik

Kabel: 0.3 m, PUR, Bebas halogen, abu-abu, Ø 4.5 mm; tidak diradiasi (dapat didaur ulang); tahan terhadap percikan api pengelasan; 3 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

Koneksi



Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Penguncian: kuningan, anti-percikan; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm

