


Kabel koneksi untuk koneksi safety light curtain

ADAPTER CABLE TRANSM.HIGH RANG



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas
Desain	Untuk koneksi safety light curtain/safety light grid dengan OSSD, untuk transmitter
Aplikasi	dikonfigurasi untuk "jarak jauh"
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	< 36 DC
Kelas perlindungan		II
Total beban arus maks.	[A]	4; (...40 °C)

Kondisi pengoperasian

Perlindungan	IP 67
--------------	-------

Data teknis

Berat	[g]	44.7
Material		TPU oranye; PA
Material bodi detakan		TPU / PA
Material mur		kuningan, berlapis nikel

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Kabel koneksi untuk koneksi safety light curtain


ADAPTER CABLE TRANSM.HIGH RANG

Koneksi listrik


Kabel: 0.1 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.9 mm; 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU / PA, oranye; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...0.7 Nm



Koneksi



Warna core :
 BK = hitam
 BN = coklat
 BU = biru
 GY = abu-abu
 WH = putih

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU / PA, oranye; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm

