


Set lengan muting

4P-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS



Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya inframerah
-------------	-------------------

Aplikasi

Desain	muting sekuensial dengan empat penghalang cahaya multi-cahaya paralel
Prinsip fungsi	Sensor sinar tembus

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	19.2...28.8 DC
Konsumsi arus [mA]	60
Kelas perlindungan	III
Pelindung polaritas terbalik	ya
Tipe cahaya	cahaya inframerah
Panjang gelombang [nm]	940

Output

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	mode dark-on
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	0.5



Set lengan muting

4P-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	100
Pelindung hubung singkat	ya
Pelindung beban berlebih	ya

Zona pendeteksian

Jarak jangkauan [m]	< 3.5
---------------------	-------

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-30...55
Perlindungan	IP 65

Pengujian/persetujuan

EME	EN 60947-5-2
-----	--------------

Data teknis

Berat [g]	4295
Material	aluminium; polipropilena
Material lensa	polikarbonat-ABS

Elemen display/pengoperasian


Display	transmitter	LED, kuning
	receiver	LED, hijau/merah

Keterangan


Jumlah paket	4 buah
--------------	--------

Koneksi listrik - receiver 1

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: biru



Koneksi




4 OUT 1	output peralihan
2 OUT 2	output peralihan

Set lengan muting


4P-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

Koneksi listrik - receiver 2

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: merah




Koneksi



4 OUT 3 output peralihan
2 OUT 4 output peralihan

Koneksi listrik - transmitter 1


Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: biru



Set lengan muting

4P-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS


Koneksi




2 IN Sync A

Koneksi listrik - transmitter 2

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: merah



Koneksi



2 IN Sync B