


Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE



Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik
Bebas dari silikon	ya

Tegangan pengoperasian	[V]	24 DC
Kelas perlindungan		III
Total beban arus maks.	[A]	3

Suhu sekitar	[°C]	-25...80
Perlindungan		IP 67

Berat	[g]	54.1
Material bodi detakan		TPU
Material mur		kuningan, berlapis nikel
Material penyegel		FKM
Kesesuaian rantai tarik		ya
Kesesuaian rantai tarik		radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel
		min. 15 x diameter kabel
		siklus pembengkokan
		> 1 Mio.

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.5...0.8 Nm




Kabel koneksi Y

Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE

Koneksi listrik - Kabel


Kabel: 0.45 m, PVC, Bebas halogen, hitam, Ø 4.2 mm; 3 x 0.25 mm²

Koneksi



Koneksi listrik - soket A

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Segel: FKM; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.5...0.8 Nm



Koneksi listrik - soket B

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Segel: FKM; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.5...0.8 Nm

