


SIY-3120-BPKG/A-PLATE/0,6M/US





Sensor area induktif

SIY-3120-BPKG/A-PLATE/0,6M/US

Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa
Pelindung beban berlebih	ya

Zona pendeteksian

Jangkauan pendeteksian [mm]	30...120
Jangkauan pendeteksian dapat disesuaikan	ya
Jangkauan pendeteksian pengaturan pabrik [mm]	120
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm]	120 ± 10 %

Akurasi/deviasi

Faktor koreksi	baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.3 / tembaga: 0.2	
Histeresis [X01]	< 15	
Deviasi titik peralihan [X01]	-15...15	

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-20...70
Perlindungan	IP 65

Pengujian/persetujuan

EME	EN 60947-5-2
-----	--------------

Data teknis

Berat [g]	1582.5
Casing	berbentuk silinder
Pemasangan	non-flush mountable
Tipe pemasangan	dengan pelat pemasangan
Dimensi [mm]	180 x 210 x 68
Material	casing: PBT; Pelat pemasangan: aluminium dianodisasi

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	1 x LED, kuning
---------	------------------	-----------------

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik



Sensor area induktif

SIY-3120-BPKG/A-PLATE/0,6M/US

Koneksi



Koneksi listrik - colokan

Kabel: 0.6 m, PVC; 3 x 0.5 mm²

Konektor: 1 x M12