


Sensor AS-Interface induktif

IAE2010-ASI

Produk tidak tersedia - entri arsip



Karakteristik produk

Desain kelistrikan	AS-i
Jangkauan pendeteksian [mm]	10
Casing	berbentuk silinder
Dimensi [mm]	Ø 20 / L = 92

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus [mA]	< 30
Kelas perlindungan	III
Pelindung polaritas terbalik	ya

Output

Desain kelistrikan	AS-i
Pelindung hubung singkat	ya
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa
Pelindung beban berlebih	ya

Zona pendeteksian

Jangkauan pendeteksian [mm]	10
-----------------------------	----

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...70
Perlindungan	IP 65

Pengujian/persetujuan

EME	EN 60947-5-2	
	EN 55011	kelas B

Klasifikasi AS-i

Konfigurasi I/O AS-i [hex]	1
Kode ID AS-i [hex]	1
Sertifikat AS-i	02601



Sensor AS-Interface induktif

IAE2010-ASI

Data teknis		
Casing	berbentuk silinder	
Pemasangan	non-flush mountable	
Dimensi	[mm]	Ø 20 / L = 92
Material	PBT; Jendela LED: PC	
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
	zona tidak aman	1 x LED, merah kawat koil sensor putus, hubung singkat pada koil sensor Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)
Aksesori		
Item dikirim	Klem pemasangan: 1	
Keterangan		
Keterangan	Kisaran kerja yang aman: sekitar 10...80 % Sn	
Jumlah paket	1 buah	
Koneksi listrik		
terminal: ...2.5 mm ²		
Koneksi		

