

## Sensor induktif

IB-3020GAPOG

Produk tidak tersedia - entri arsip



## Karakteristik produk

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Desain kelistrikan          | PNP                |
| Fungsi output               | biasanya tertutup  |
| Jangkauan pendeteksian [mm] | 20                 |
| Casing                      | berbentuk silinder |
| Dimensi [mm]                | Ø 34               |

## Data kelistrikan

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Tegangan pengoperasian [V]   | 20...72 DC  |
| Konsumsi arus [mA]           | 8.5; (60 V) |
| Pelindung polaritas terbalik | tidak       |

## Output

|                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Desain kelistrikan                                    | PNP               |
| Fungsi output                                         | biasanya tertutup |
| Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 1.5               |
| Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 200               |
| Frekuensi peralihan DC [Hz]                           | 30                |
| Pelindung hubung singkat                              | tidak             |
| Pelindung beban berlebih                              | tidak             |

## Zona pendeteksian


|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Jangkauan pendeteksian [mm]    | 20             |
| Jangkauan pendeteksian real Sr | $20 \pm 10 \%$ |
| Jarak pengoperasian [mm]       | 0...16.2       |



## Sensor induktif

IB-3020GAPOG

| Akurasi/deviasi              |              |                                                                                    |
|------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Faktor koreksi               |              | baja: 1 / baja tahan karat: 0.85 / kuningan: 0.54 / aluminium: 0.5 / tembaga: 0.46 |
| Histeresis                   | [X01]        | 1...15                                                                             |
| Deviasi titik peralihan      | [X01]        | -10...10                                                                           |
| Kondisi pengoperasian        |              |                                                                                    |
| Suhu sekitar                 | [°C]         | -25...80                                                                           |
| Perlindungan                 |              | IP 67                                                                              |
| Pengujian/persetujuan        |              |                                                                                    |
| EME                          | EN 60947-5-2 |                                                                                    |
| Data teknis                  |              |                                                                                    |
| Casing                       |              | berbentuk silinder                                                                 |
| Pemasangan                   |              | non-flush mountable                                                                |
| Dimensi                      | [mm]         | Ø 34                                                                               |
| Material                     |              | PBT                                                                                |
| Aksesori                     |              |                                                                                    |
| Item dikirim                 |              | Klem pemasangan: 1                                                                 |
| Keterangan                   |              |                                                                                    |
| Jumlah paket                 |              | 1 buah                                                                             |
| Koneksi listrik              |              |                                                                                    |
| Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0.5 mm² |              |                                                                                    |
| Koneksi                      |              |                                                                                    |



BN =           Warna core :  
                   coklat  
 BU =           biru  
 BK =           hitam