


Sensor AS-Interface induktif

IBE2020-ASI

Produk tidak tersedia - entri arsip



Karakteristik produk

Desain kelistrikan	AS-i
Jangkauan pendeteksian [mm]	20
Casing	berbentuk silinder
Dimensi [mm]	Ø 34 / L = 98

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus [mA]	< 30
Kelas perlindungan	III
Pelindung polaritas terbalik	ya

Output

Desain kelistrikan	AS-i
Pelindung hubung singkat	ya
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa
Pelindung beban berlebih	ya

Zona pendeteksian

Jangkauan pendeteksian [mm]	20
-----------------------------	----

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...70
Perlindungan	IP 65

Pengujian/persetujuan

EME	EN 60947-5-2
-----	--------------

Klasifikasi AS-i

Konfigurasi I/O AS-i [hex]	1
Kode ID AS-i [hex]	1



Sensor AS-Interface induktif

IBE2020-ASI

Sertifikat AS-i		02701	
Data teknis			
Casing		berbentuk silinder	
Pemasangan		non-flush mountable	
Dimensi [mm]		Ø 34 / L = 98	
Material		PBT; penutup akhir: PC	
Elemen display/pengoperasian			
Display		status peralihan	1 x LED, kuning
		zona tidak aman	1 x LED, merah kawat koil sensor putus, hubung singkat pada koil sensor Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)
Aksesori			
Item dikirim		Klem pemasangan: 1	
Keterangan			
Keterangan		Kisaran kerja yang aman: sekitar 10...80 % Sn	
Jumlah paket		1 buah	
Koneksi listrik			
terminal: ...2.5 mm²			
Koneksi			

