


IFA2004-ABOW/6M






Sensor induktif

IFA2004-ABOW/6M

Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...80
Perlindungan		IP 67
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
	EN 55011	kelas B
MTTF	[ANN]	932
Data teknis		
Berat	[g]	304.5
Casing		tipe berulir
Pemasangan		non-flush mountable
Dimensi	[mm]	M12 x 1 / L = 71
Penamaan ulir		M12 x 1
Material		kuningan dilapisi perunggu putih; permukaan pendeteksian: PBT natural; komponen tambahan saluran: TPE-E; Jendela LED: PBT natural; mur pengunci: kuningan dilapisi perunggu putih
Torsi pengencangan	[Nm]	A = 4 mm: 3,5 Nm; B: 5 Nm
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
Koneksi listrik		
Perlindungan yang diperlukan		sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1; ≤ 2 A; cepat
Aksesori		
Item dikirim		mur pengunci: 2
Keterangan		
Keterangan		Rekomendasi: Periksa keamanan fungsi unit setelah hubung singkat.
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		
Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0.5 mm ²		
Koneksi		



Catatan sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1 ≤ 2 A cepat

Warna core :

BN =

coklat

BU =

biru

Sensor induktif

IFA2004-ABOW/6M

Diagram dan grafik

Instalasi

