


IFA2004-ABOW/SL/LS-100AK





Sensor induktif


IFA2004-ABOW/SL/LS-100AK

Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...80
Perlindungan		IP 67
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3	3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6	3 V
	EN 55011	kelas B
MTTF	[ANN]	932
Data teknis		
Berat	[g]	34.6
Casing		tipe berulir
Pemasangan		non-flush mountable
Dimensi	[mm]	M12 x 1 / L = 77
Penamaan ulir		M12 x 1
Material		casing: kuningan dilapisi perunggu putih; permukaan pendeteksian: PBT natural; Mur: kuningan dilapisi perunggu putih; Jendela LED: PBT natural
Torsi pengencangan	[Nm]	A = 3 mm: 3,5 Nm; B: 7 Nm
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, merah
Koneksi listrik		
Perlindungan yang diperlukan		sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1; ≤ 2 A; cepat
Aksesori		
Item dikirim		mur pengunci: 2
Keterangan		
Keterangan		Rekomendasi: Periksa keamanan fungsi unit setelah hubung singkat.
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik - colokan		
Konektor: 1 x 1/2"; pengkodean: C		
		

Sensor induktif

IFA2004-ABOW/SL/LS-100AK

Koneksi



Catatan sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1 ≤ 2 A cepat

Diagram dan grafik

Instalasi

