


## Sensor induktif

IGA2008-BBOA/SL/TS-600-A

Produk tidak tersedia - entri arsip



## Karakteristik produk

|                        |      |                   |
|------------------------|------|-------------------|
| Fungsi output          |      | biasanya tertutup |
| Jangkauan pendeteksian | [mm] | 8                 |
| Casing                 |      | tipe berulir      |
| Dimensi                | [mm] | M18 x 1           |

## Data kelistrikan

|                              |     |                |
|------------------------------|-----|----------------|
| Tegangan pengoperasian       | [V] | 20...250 AC/DC |
| Pelindung polaritas terbalik |     | tidak          |

## Output

|                                                    |      |                                                 |
|----------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|
| Fungsi output                                      |      | biasanya tertutup                               |
| Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC  | [V]  | 6                                               |
| Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC  | [V]  | 6.5                                             |
| Arus beban minimal                                 | [mA] | 5                                               |
| Kebocoran arus maks.                               | [mA] | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) |
| Peringkat arus permanen dari output peralihan AC   | [mA] | 250; (350 (...50 °C))                           |
| Peringkat arus permanen dari output peralihan DC   | [mA] | 100                                             |
| Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan | [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz)                          |
| Frekuensi peralihan AC                             | [Hz] | 25                                              |
| Frekuensi peralihan DC                             | [Hz] | 50                                              |



## Sensor induktif

IGA2008-BBOA/SL/TS-600-A

|                                |                                                                                 |                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Pelindung hubung singkat       | tidak                                                                           |                 |
| Pelindung beban berlebih       | tidak                                                                           |                 |
| Zona pendeteksian              |                                                                                 |                 |
| Jangkauan pendeteksian [mm]    | 8                                                                               |                 |
| Jangkauan pendeteksian real Sr | 8 ± 10 %                                                                        |                 |
| Jarak pengoperasian [mm]       | 0...6.5                                                                         |                 |
| Akurasi/deviasi                |                                                                                 |                 |
| Faktor koreksi                 | baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.3 / tembaga: 0.2 |                 |
| Histeresis [X01]               | 1...15                                                                          |                 |
| Deviasi titik peralihan [X01]  | -10...10                                                                        |                 |
| Kondisi pengoperasian          |                                                                                 |                 |
| Suhu sekitar [°C]              | -25...80                                                                        |                 |
| Perlindungan                   | IP 65                                                                           |                 |
| Pengujian/persetujuan          |                                                                                 |                 |
| EME                            | EN 60947-5-2                                                                    |                 |
|                                | EN 55011                                                                        | kelas B         |
| Data teknis                    |                                                                                 |                 |
| Casing                         | tipe berulir                                                                    |                 |
| Pemasangan                     | non-flush mountable                                                             |                 |
| Dimensi [mm]                   | M18 x 1                                                                         |                 |
| Penamaan ulir                  | M18 x 1                                                                         |                 |
| Material                       | kuningan berlapis nikel; PBT                                                    |                 |
| Elemen display/pengoperasian   |                                                                                 |                 |
| Display                        | status peralihan                                                                | 1 x LED, kuning |
| Aksesori                       |                                                                                 |                 |
| Item dikirim                   | mur pengunci: 2                                                                 |                 |
| Keterangan                     |                                                                                 |                 |
| Jumlah paket                   | 1 buah                                                                          |                 |

## Sensor induktif

IGA2008-BBOA/SL/TS-600-A

### Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x Ø 28 mm; pengkodean: A

