


## Sensor induktif

IIC2010-AROG/ 3mPPU

Produk tidak tersedia - entri arsip



## Karakteristik produk

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Desain kelistrikan          | PNP/NPN          |
| Fungsi output               | biasanya terbuka |
| Jangkauan pendeteksian [mm] | 10               |
| Casing                      | tipe berulir     |
| Dimensi [mm]                | M30 x 1.5        |

## Data kelistrikan

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Tegangan pengoperasian [V]   | 10...36 DC |
| Pelindung polaritas terbalik | tidak      |

## Output

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Desain kelistrikan                                    | PNP/NPN          |
| Fungsi output                                         | biasanya terbuka |
| Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 4.6              |
| Arus beban minimal [mA]                               | 5                |
| Kebocoran arus maks. [mA]                             | 0.4              |
| Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100              |
| Frekuensi peralihan DC [Hz]                           | 30               |
| Pelindung hubung singkat                              | tidak            |
| Pelindung beban berlebih                              | tidak            |

## Zona pendeteksian


|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jangkauan pendeteksian [mm]    | 10        |
| Jangkauan pendeteksian real Sr | 10 ± 10 % |



## Sensor induktif

IIC2010-AROG/ 3mPPU

|                                          |                  |                                                                                 |
|------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Jarak pengoperasian                      | [mm]             | 0...8.1                                                                         |
| <b>Akurasi/deviasi</b>                   |                  |                                                                                 |
| Faktor koreksi                           |                  | baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3 |
| Histeresis                               | [X01]            | 1...15                                                                          |
| Deviasi titik peralihan                  | [X01]            | -10...10                                                                        |
| <b>Kondisi pengoperasian</b>             |                  |                                                                                 |
| Suhu sekitar                             | [°C]             | -25...80                                                                        |
| Perlindungan                             |                  | IP 67                                                                           |
| <b>Data teknis</b>                       |                  |                                                                                 |
| Casing                                   |                  | tipe berulir                                                                    |
| Pemasangan                               |                  | flush mountable                                                                 |
| Dimensi                                  | [mm]             | M30 x 1.5                                                                       |
| Penamaan ulir                            |                  | M30 x 1.5                                                                       |
| Material                                 |                  | casing: PTFE; selongsong kabel: PBT                                             |
| <b>Elemen display/pengoperasian</b>      |                  |                                                                                 |
| Display                                  | status peralihan | 1 x LED, kuning                                                                 |
| <b>Aksesori</b>                          |                  |                                                                                 |
| Item dikirim                             |                  | mur pengunci: 2                                                                 |
| <b>Keterangan</b>                        |                  |                                                                                 |
| Jumlah paket                             |                  | 1 buah                                                                          |
| <b>Koneksi listrik</b>                   |                  |                                                                                 |
| Kabel: 3 m, PUR; 2 x 0.5 mm <sup>2</sup> |                  |                                                                                 |
| Koneksi                                  |                  |                                                                                 |



BK =                      Warna core :  
                                 hitam