


Sensor AS-Interface induktif

IMC2015-ASI /US-100

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: IM5118

Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Karakteristik produk

Desain kelistrikan	AS-i
Jangkauan pendeteksian [mm]	15
Casing	persegi panjang
Dimensi [mm]	40 x 40 x 66

Aplikasi

Fitur khusus	Kontak berlapis emas
--------------	----------------------

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus [mA]	< 30
Pelindung polaritas terbalik	ya

Output

Desain kelistrikan	AS-i
Pelindung hubung singkat	ya



Sensor AS-Interface induktif

IMC2015-ASI /US-100

Tipe pelindung hubung singkat		berpulsa			
Pelindung beban berlebih		ya			
Zona pendeteksian					
Jangkauan pendeteksian	[mm]	15			
Kondisi pengoperasian					
Suhu sekitar	[°C]	-25...70			
Perlindungan		IP 67			
Pengujian/persetujuan					
EME		EN 60947-5-2		kelas B	
		EN 55011			
Klasifikasi AS-i					
Konfigurasi I/O AS-i	[hex]	1			
Kode ID AS-i	[hex]	1			
Penetapan bit data	Tipe	input	input	input	Output
	Penamaan	sinyal peralihan	zona aman	kesiapan untuk operasi	pengujian
	Status = 0	target di luar zona aktif	target dalam zona yang tidak pasti	perangkat rusak atau target bertabrakan dengan sensor	tidak digunakan
	Status = 1	target di dalam zona aktif	target dalam zona tertentu	unit siap untuk dioperasikan	tidak digunakan
Data teknis					
Casing		persegi panjang			
Pemasangan		flush mountable			
Dimensi	[mm]	40 x 40 x 66			
Material		casing: PBT; permukaan pendeteksian: PPE; klem: PPS			
Elemen display/pengoperasian					
Display	status peralihan		1 x LED, kuning		
	zona tidak aman		1 x LED, merah kawat koil sensor putus, hubung singkat pada koil sensor Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)		
Aksesori					
Item dikirim	Braket pemasangan: 1				
	Kunci pas: 1				
Keterangan					
Keterangan	5 posisi zona aktif yang dapat dipilih				
	Kisaran kerja yang aman: sekitar 10...80 % Sn				
Jumlah paket	1 buah				

Sensor AS-Interface induktif

IMC2015-ASI /US-100

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas



Koneksi

