


Sensor ganda induktif untuk aktuatur katup

IND2004DAROA/SL/LS-500/1.7 RT



Karakteristik produk

Desain kelistrikan	koneksi seri dimungkinkan
Fungsi output	2 x biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm]	4
Casing	persegi panjang

Data kelistrikan

Frekuensi AC [Hz]	47...63
Tegangan pengoperasian [V]	20...140 AC / 10...140 DC
Kelas perlindungan	I
Pelindung polaritas terbalik	tidak

Output

Desain kelistrikan	koneksi seri dimungkinkan
Fungsi output	2 x biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	5
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC [V]	5
Arus beban minimal [mA]	5
Kebocoran arus maks. [mA]	1.7
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC [mA]	200
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	200
Frekuensi peralihan AC [Hz]	25
Frekuensi peralihan DC [Hz]	25



Sensor ganda induktif untuk aktuatur katup

IND2004DAROA/SL/LS-500/1.7 RT



Tahan dari hubung singkat		tidak
Pelindung beban berlebih		tidak
Zona pendeteksian		
Jangkauan pendeteksian [mm]		4
Jangkauan pendeteksian real [mm] Sr		4 ± 10 %
Jarak pengoperasian [mm]		0...3.25
Akurasi/deviasi		
Faktor koreksi		baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3
Histeresis [X01]		1...15
Deviasi titik peralihan [X01]		-10...10
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar [°C]		-25...80
Perlindungan		IP 67
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
	EN 55011	kelas B
MTTF [ANN]		514
Persetujuan UL	Ta	0...40 °C
	Tipe penutup	Type 1
	suplai tegangan	Hazardous voltage
	Nomor file UL	E174191
Data teknis		
Berat [g]		79
Casing		persegi panjang
Pemasangan		non-flush mountable
Material		PBT
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	2 x LED, merah
Koneksi listrik		
Perlindungan yang diperlukan		sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1; ≤ 2 A; cepat
Keterangan		
Keterangan		Rekomendasi: Periksa keamanan fungsi unit setelah hubung singkat.
Jumlah paket		1 buah

Sensor ganda induktif untuk aktuatur katup

IND2004DAROA/SL/LS-500/1.7 RT

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x 7/8"; pengkodean: A



Catatan sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1 ≤ 2 A cepat