


Sensor induktif

IOC2010-ARKG/0,15M/US/LATERAL

Produk tidak tersedia - entri arsip



- 1 lubang pemasangan M4 diperkuat
2 Permukaan pendeteksian



Karakteristik produk

Desain kelistrikan	PNP/NPN
Fungsi output	biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm]	10
Casing	persegi panjang
Dimensi [mm]	26 x 26 x 42

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...55 DC
Kelas perlindungan	II
Pelindung polaritas terbalik	ya

Output

Desain kelistrikan	PNP/NPN
Fungsi output	biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	4.5
Arus beban minimal [mA]	4
Kebocoran arus maks. [mA]	0.6
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	100
Frekuensi peralihan DC [Hz]	250
Pelindung hubung singkat	ya



Sensor induktif

IOC2010-ARKG/0,15M/US/LATERAL

Koneksi

