




Sensor induktif

ITB31,5-BPKG/V2A

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: IT5036

Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Karakteristik produk

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm]	1.5
Casing	berbentuk silinder
Dimensi [mm]	Ø 6.5

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...30 DC
Konsumsi arus [mA]	< 9.5
Pelindung polaritas terbalik	ya

Output

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	1.8
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	100
Frekuensi peralihan DC [Hz]	5000
Pelindung hubung singkat	ya
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa



Sensor induktif

ITB31,5-BPKG/V2A

Pelindung beban berlebih	ya	
Zona pendeteksian		
Jangkauan pendeteksian	[mm]	1.5
Jangkauan pendeteksian real Sr	[mm]	1.5 ± 10 %
Jarak pengoperasian	[mm]	0...1.2
Akurasi/deviasi		
Faktor koreksi	baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.25	
Histeresis	[X01]	1...10
Deviasi titik peralihan	[X01]	-10...10
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...70
Perlindungan	IP 67	
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
	EN 55011	kelas B
Data teknis		
Berat	[g]	56.6
Casing	berbentuk silinder	
Pemasangan	flush mountable	
Dimensi	[mm]	Ø 6.5
Material	baja tahan karat (1.4305/303); PA 12-GF30	
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
Aksesori		
Item dikirim	Klem pemasangan: 1	
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	

IT5028




Sensor induktif

ITB31,5-BPKG/V2A

Koneksi listrik

Kabel: 2 m, PVC; sangat fleksibel; 3 x 0.25 mm²

Koneksi



BN =	Warna core :
BU =	coklat
BK =	biru
	hitam