


IX-3080-BPKG/3LED



Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	3 x biasanya terbuka
Dimensi [mm]	67.5 x 43 x 110

Aplikasi	umpan balik posisi untuk katup permanen dan katup diafragma; pengukuran jarak absolut; pemantauan segel katup
----------	---

Tegangan pengoperasian	[V]	18...36 DC
Konsumsi arus	[mA]	42; (24 V)



Sensor posisi untuk katup batang naik

IX-3080-BPKG/3LED

Kelas perlindungan	III	
Pelindung polaritas terbalik	ya	
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms]	2000	
Output		
Desain kelistrikan	PNP	
Fungsi output	3 x biasanya terbuka	
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.5	
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	100	
Pelindung hubung singkat	ya	
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa	
Pelindung beban berlebih	ya	
Zona pendeteksian		
Rentang pengukuran [mm]	0...80	
Kecepatan target maks. [m/s]	1	
Resolusi langkah katup [mm]	0.2	
Target		disc berbentuk silinder
	-	Ø 24 mm ±0,05 mm
	-	tinggi minimal 10 mm
	-	permukaan datar
	-	baja tahan karat sesuai DIN17440, nomor material 316S12.
Software/pemrograman		
Opsi pengaturan parameter	3 titik peralihan untuk ditentukan secara bebas dalam rentang pengukuran	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar [°C]	-25...85	
Catatan tentang suhu sekitar	untuk kabel yang dipasang dengan kuat	
Perlindungan	IP 65; IP 67; (hanya bersama dengan pemasangan pada kepala katup yang memberi perlindungan memadai pada sensor dari kerusakan mekanis sensor)	
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF dipancarkan	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV klem koneksi
	EN 61000-4-6 HF dihantarkan	3 V
MTTF [ANN]	298	
Data teknis		
Berat [g]	216.5	
Dimensi [mm]	67.5 x 43 x 110	
Material	PA; TPE; PP; LCP	
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, hijau open
	status peralihan	1 x LED, kuning seat
	status peralihan	1 x LED, merah close


IX5006



Sensor posisi untuk katup batang naik

IX-3080-BPKG/3LED

Aksesori	
Item dikirim	klem pemasangan: 1
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah
Koneksi listrik	
Kabel: 2 m, PVC; 5 x 0.14 mm²	
Koneksi	



hitam	OUT 1 seat
putih	OUT 2 close
abu-abu	OUT 3 open
Warna core :	
BK =	hitam
BN =	coklat
BU =	biru
GY =	abu-abu
WH =	putih