


Sensor induktif

IZB30,8-BPKG/V2A/0,1M/AS-610-T

Produk tidak tersedia - entri arsip



Karakteristik produk

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm]	0.8
Casing	berbentuk silinder
Dimensi [mm]	Ø 4 / L = 30

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...36 DC
Konsumsi arus [mA]	15; (24 V)
Kelas perlindungan	III
Pelindung polaritas terbalik	ya

Output

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	100
Frekuensi peralihan DC [Hz]	2000
Pelindung hubung singkat	ya
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa
Pelindung beban berlebih	ya

Zona pendeteksian

Jangkauan pendeteksian [mm]	0.8
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm]	$0.8 \pm 10\%$
Jarak pengoperasian [mm]	0...0.65

Akurasi/deviasi

Faktor koreksi	baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3
Histeresis [X01]	3...15
Deviasi titik peralihan [X01]	-10...10

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...80
-------------------	----------

IZ5024



Sensor induktif

IZB30,8-BPKG/V2A/0,1M/AS-610-T

Perlindungan

IP 65

Pengujian/persetujuan

EME

EN 60947-5-2

EN 55011

kelas B

Data teknis

Casing

berbentuk silinder

Pemasangan

flush mountable

Dimensi

[mm]

Ø 4 / L = 30

Material

baja tahan karat (1.4305/303); POM

Elemen display/pengoperasian

Display

status peralihan

1 x LED, kuning

Aksesori

Item dikirim

Klem pemasangan: 1

Keterangan

Jumlah paket

1 buah

Koneksi listrik - colokan

Kabel: 0.1 m, PVC

Konektor: 1 x M8; pengkodean: A



Koneksi

