




Sensor kapasitif

KG-2008-BBOA/NI

Produk tidak tersedia - entri arsip



- 1 tombol tekan
- 2 LED 3 x



Karakteristik produk

Fungsi output	biasanya tertutup
Jangkauan pendeteksian [mm]	2.5...8
Casing	tipe berulir
Dimensi [mm]	M18 x 1 / L = 74

Aplikasi

Fitur khusus	Alat bantu pengaturan optik
--------------	-----------------------------

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	30...250 AC / 20...250 DC
Kelas perlindungan	II
Pelindung polaritas terbalik	tidak

Output

Fungsi output	biasanya tertutup
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	8
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC [V]	10
Arus beban minimal [mA]	5
Kebocoran arus maks. [mA]	2.5 (250 V AC) / 2.2 (110 V AC) / 2.0 (24 V DC)
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC [mA]	90; (180 (...40 °C))



Sensor kapasitif

KG-2008-BBOA/NI

Peringkat arus permanen dari output peralihan DC	[mA]	90; (180 (...40 °C))
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan	[mA]	1000; (20 ms / 0,5 Hz)
Frekuensi peralihan AC	[Hz]	20
Frekuensi peralihan DC	[Hz]	20
Tahan dari hubung singkat		tidak
Pelindung beban berlebih		tidak
Zona pendeteksian		
Jangkauan pendeteksian	[mm]	2.5...8
Jangkauan pendeteksian dapat disesuaikan		ya
Jangkauan pendeteksian pengaturan pabrik	[mm]	8
Akurasi/deviasi		
Faktor koreksi		kaca: 0.4 / air: 1 / keramik: 0.2 / PVC: 0.2
Histeresis	[X01]	1...15
Deviasi titik peralihan	[X01]	-15...15
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...80
Perlindungan		IP 65
Ketahanan yang lebih baik		ya
Pengujian/persetujuan		
EME		IEC 60947-5-2
Data teknis		
Casing		tipe berulir
Pemasangan		non-flush mountable
Dimensi	[mm]	M18 x 1 / L = 74
Penamaan ulir		M18 x 1
Material		PBT
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
	alat bantuan pengaturan	1 x LED, merah
Alat bantu pengaturan optik		ya
Koneksi listrik		
Perlindungan yang diperlukan		sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1; ≤ 2 A; cepat
Aksesori		
Item dikirim		mur pengunci: 2
Keterangan		
Keterangan		Rekomendasi: Periksa keamanan fungsi unit setelah hubung singkat.
Jumlah paket		1 buah

KG0007



Sensor kapasitif

KG-2008-BBOA/NI

Koneksi listrik

Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0.34 mm²

Koneksi



Catatan sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1 ≤ 2 A cepat